

# Seringues Doubles Do It Yourself (DIY)

Pour l'utilisation quotidienne de colles, de joints et d'autres produits



Les seringues doubles DIY facilitent la dépose de petites quantités de produits bi-composants.



Système DIY avec seringue, plongeur et mélangeur.



Plongeurs DIY disponibles dans une large gamme de couleurs.



Modèle de plongeur avec bouchon intégré détachable.

La gamme de seringues doubles jetables DIY est idéale pour le mélange et la dépose contrôlée de colles et de joints bi-composants.

En plus d'être utilisées pour les colles, les produits d'étanchéité et les peintures destinés aux réparations domiciliaires et aux pièces détachées automobiles, les seringues doubles peuvent être utilisées dans de nombreuses autres applications.

Dans les secteurs des soins dentaires, de la santé et de la beauté, les seringues DIY sont utilisées pour le conditionnement de lotions, de produits capillaires, de traitements contre l'acné et autres traitements de la peau, de matériaux d'empreinte dentaire, de produits de blanchiment dentaire et d'adhésifs pour prothèses dentaires.

Sur le marché de la santé animale, les seringues DIY sont utilisées pour le conditionnement de produits contre les puces et les tiques, de solutions de réparation des sabots, de traitements des plaies, etc.

Les seringues doubles DIY sont disponibles dans des capacités allant de 4 ml à 30ml, avec des ratios de 1:1 ou 2:1.

## Caractéristiques

- Disponibles en polypropylène ou nylon
- Seringues avec évent et une entrée légèrement agrandie pour faciliter le remplissage
- Bouchon hermétique réutilisable
- Plusieurs options de mélangeur disponibles
- Options pour des couleurs et des décorations personnalisées

## Avantages

- Compatibles avec une variété de composés chimiques
- Réduction de la contamination croisée des produits A et B
- Mélangeurs et seringues à parois minces conçus pour faciliter la dépose



Plus d'infos

## SERINGUES DOUBLES DIY

Vendus séparément. Commander la seringue double DIY, le plongeur, le bouchon et le mélangeur séparément pour le système complet.

### SERINGUES DIY 4 ml

	Réf.	Volume utile	Description	Matériau	1:1	2:1	Couleur
	7660272	—	4C25. Bouchon 4 ml pour seringues 4B25	HDPE	✓	—	Noir

### SERINGUES DIY 14 ml

	Réf.	Volume utile	Description	Matériau	1:1	2:1	Couleur
	7660301*	14 ml	14B23. Seringue double de 7 ml x 7 ml avec embout auto-cassable pour un remplissage simplifié et un coût plus faible. Disponible avec plongeur une pièce.	PP	✓	—	Transparent
	7660305	—	14P23. Plongeur 14 ml avec bouchon intégré et détachable	HDPE	✓	—	Noir
	7660303	—	14C35. Bouchon 14 ml	LDPE	✓	—	Blanc

### SERINGUES DIY 26 ml

	Réf.	Volume utile	Description	Matériau	1:1	2:1	Couleur
	7661364	26 ml	26B33. Seringue double de 13 ml x 13 ml avec embout à couper	PE	✓	—	Argent
	7660383	—	30P33. Plongeur 26 ml avec bouchon intégré et détachable	HDPE	✓	—	Noir
	7660387	—	30P33. Plongeur 26 ml avec bouchon intégré et détachable	HDPE	✓	—	Bleu

### SERINGUES DIY 28 ml

	Réf.	Volume utile	Description	Matériau	1:1	2:1	Couleur
	7661073	28 ml	28B23. Seringue double de 14 ml x 14 ml avec embout auto-cassable qui élimine le besoin de couper. Le plongeur comprend un bouchon intégré et détachable pour la fermeture étanche de l'embout.	PP	✓	—	Transparent
	7660869	—	30P23. Plongeur 28 ml avec capuchon intégré et détachable	HDPE	✓	—	Noir
	7661129	—	30P23. Plongeur 28 ml avec capuchon intégré et détachable	HDPE	✓	—	Gris

### SERINGUES DIY 30 ml

	Réf.	Volume utile	Description	Matériau	1:1	2:1	Couleur
	7660377	30 ml	30B33. Seringue double de 15 ml x 15 ml avec embout à couper. Deux choix d'ouverture de l'embout (grande ou petite) sont offerts. Le plongeur comprend un bouchon intégré détachable pour une fermeture étanche de l'embout.	PP	✓	—	Transparent
	<b>N.B.</b> : La réf. 7660377 (30B33) utilise les plongeurs 30P33 de 26 ml.						
	7661093*	30 ml	30B43. Seringue double de 15 ml x 15 ml avec embout auto-cassable Deux options de plongeur : plongeur avec bouchon intégré détachable ou avec bouchon séparé.	PP	✓	—	Transparent
	7661230	—	30P43. Plongeur 30 ml	HDPE	✓	—	Blanc
	7661247	—	30P43. Plongeur 30 ml	HDPE	✓	—	Noir
	7661322*	30 ml	30B44. Seringue double de 20 ml x 10 ml avec embout auto-cassable Deux options de plongeur : plongeur avec bouchon intégré détachable ou avec bouchon séparé.	PP	—	✓	Transparent
	7661337	—	30P44. Plongeur 30 ml, ratio 2:1	HDPE	—	✓	Blanc

\*Mélangeur compatible disponible

## MELANGEURS DIY

Vendus séparément.

### DROITE OUTLET

	Réf.	Éléments de mélange	Diam. Int. (in/mm)	Sortie	Compatible avec (ml)	Volume retenu (ml)	Élément / Tube
	7660255	8	0.12 / 3.0	Droite	4, 6, 14 ml	0.4	PP / MDPE
	7661348	16	0.18 / 4.6	Droite	4, 6, 14 ml	0.6	PP / MDPE

## Embouts des Seringues DIY

Trois options sont proposées :

- Les embouts des seringues DIY E-Z SNIP™ sont prédécoupés ; utiliser des ciseaux pour un enlèvement précis
- Les embouts des seringues DIY auto-cassables sont facilement détachables à la main
- Les embouts des seringues DIY à sortie ouverte offrent l'option la plus économique



Seringue DIY E-Z SNIP



Seringue DIY auto-cassable



Seringue DIY à sortie ouverte



**EFD**

Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez [www.nordsonefd.com/fr](http://www.nordsonefd.com/fr).

**France, Dosage 2000**  
+33 (0) 1 30 82 68 69  
[EFDEU-South@nordson.com](mailto:EFDEU-South@nordson.com)



**Suisse**  
+41 (0) 81 723 47 47; [info.ch@nordsonefd.com](mailto:info.ch@nordsonefd.com)

**Benelux**  
00800 7001 7001; [EFDEU-North@nordson.com](mailto:EFDEU-North@nordson.com)

**Canada**  
800-556-3484; [canada@nordsonefd.com](mailto:canada@nordsonefd.com)

**Global**  
+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

©2024 Nordson Corporation v112124