

精密流体点胶机选型指南

特性		桌面式点胶机				
						
		UltimusPlus™ I / II	Ultimus™ V	Ultimus I / II	Performus™ X100 / X15	Performus I
基本信息	类型	气动式	气动式	气动式	气动式	气动式
	适用流体	所有流体 / 低粘度流体	所有流体	所有流体 / 低粘度流体	所有流体 / 低粘度流体	所有流体
	气压范围	0.7–7.0 bar (10–100 psi) / 0–1.0 bar (0.3–15 psi)	0–7.0 bar (0–100 psi)	0–7.0 bar (0–100 psi) / 0–1.0 bar (0–15 psi)	0–7.0 bar (0–100 psi) / 0–1.0 bar (0–15 psi)	0–7.0 bar (0–100 psi)
	时间范围	0-999.9999 秒	0-9.9999 秒	0-999.9999 秒	0-99.9 秒	—
	有限质保	5 年 ¹	1 年	5 年 ¹	2 年	1 年
功能	连续模式	✓	✓	✓	✓	✓
	教导模式	✓	✓	✓	✓	—
	定时模式	✓	✓	✓	✓	—
显示	显示	触摸屏	LCD	LCD	—	—
	数显气压 / 时间	✓	✓	✓	✓	模拟
	数显真空	✓	✓	✓	模拟	模拟
	多语言显示	✓	✓	✓	—	—
操作员锁定	时间 / 气压设置锁定	所有参数	时间 & 压力	时间	—	—
编程	多次循环	MultiShot ²	Auto Sequence ³	—	—	—
	最多程序数	16 (时间、气压、真空、条码)	400 (时间、气压、真空)	16 (时间)	—	—
连通性 (I/O)	启动信号	✓	✓	✓	✓	—
	循环结束反馈	✓	✓	✓	✓	—
	RS-232	—	✓	—	—	—
	以太网	✓ ⁴	—	—	—	—

¹ 亚洲区域为两年有限质保

² MultiShot功能可实现脚踏板一次触发，多次出胶。

³ 可编程的存储器能够根据粘度的变化，自动调节点胶参数。

⁴ UltimusPlus 通过 NX 协议可以从 PLC 或计算机进行远程控制。

✓ 适用 | — 不适用

