

Siringhe Doppie “Fai Da Te”

Per l'applicazione quotidiana di adesivi, sigillanti e altro ancora



Le siringhe doppie “fai da te” facilitano la dosatura di piccole quantità di materiali bicomponenti.

La linea di siringhe doppie “fai da te” monouso è un sistema di erogazione ideale per la miscelazione e il posizionamento controllati di adesivi e sigillanti bicomponenti. Una serie di miscelatori è disponibile per la corretta miscelazione di svariate applicazioni di dosatura 2K.

Oltre ad essere impiegate per applicazioni fai da te di adesivi, sigillanti e vernici per le riparazioni domestiche e per i prodotti post-vendita per l'industria automobilistica, le siringhe doppie possono essere usate in molte altre applicazioni.

Nelle applicazioni odontoiatriche e di salute e bellezza, le siringhe “fai da te” vengono utilizzate per confezionare lozioni, prodotti per i capelli, trattamenti per la cura della pelle e dell'acne, materiali per impronte dentali, sbiancanti e adesivi per dentiere.

Nel settore della cura degli animali, le siringhe “fai da te” sono usate per confezionare prodotti antipulci e antizecche, soluzioni per riparare gli zoccoli, trattamenti per le ferite e molto altro ancora.

Le siringhe doppie “fai da te” sono disponibili in diverse misure da 4 ml a 30 ml e in rapporto 1:1 o 2:1.

Caratteristiche

- Disponibili in polipropilene o nylon
- Serbatoi dotati di ventilazione con supporto per un facile riempimento
- Tappo richiudibile, a prova di perdite, orientato in funzione della posizione
- Numerose opzioni mixer disponibili
- Opzioni per colori e decorazioni personalizzate

Vantaggi

- Possibile impiego con una varietà di composti chimici
- Le porte in materiale anti-crossover riducono la contaminazione A/B
- Miscelatori e siringhe a parete sottile progettati per ridurre la forza di dosatura



Sistema “fai da te” con siringa, stantuffo e miscelatore.



Stantuffi “fai da te” disponibili in un'ampia gamma di colori.



Campione di stantuffo con tappo stampato integrale.



maggiori
informazioni

Nordson
EFD

SIRINGHE DOPPIE "FAI DA TE"

In vendita singolarmente. Ordina la siringa doppia "fai da te", lo stantuffo, il tappo e il miscelatore separatamente per creare il sistema completo.

SIRINGHE FAI DA TE 4mL

	Cod. art	Volume Utilizzabile	Descrizione	Materiale	1:1	2:1	Colore
	7660272	–	4C25. Tappo 4ml per 4B25	HDPE	✓	–	Nero

SIRINGHE FAI DA TE 14mL

	Part #	Volume Utilizzabile	Descrizione	Materiale	1:1	2:1	Colore
	7660301*	14mL	14B23. Siringa doppia 7ml x 7ml con punta di tipo break-off per il riempimento semplificato e una riduzione del costo. Disponibile con stantuffo monopezzo.	PP	✓	–	Trasparente
	7660305	–	14P23. Stantuffo 14ml con tappo stampato integrale	HDPE	✓	–	Nero
	7660302*	14mL	14B35. Siringa doppia 7ml x 7ml estremità aperta con cappucci per aghi separati per riempimento lato anteriore	PP	✓	–	Trasparente
	7660303		14C35. 1Tappo 14ml	LDPE	✓	–	Bianco

SIRINGHE FAI DA TE 26mL

	Part #	Volume Utilizzabile	Descrizione	Materiale	1:1	2:1	Colore
	766164	26mL	26B33. Siringa doppia 13ml x 13ml con punta di tipo cut-off	PE	✓	–	Argento
	7660383	–	30P33. Stantuffo 26ml con tappo stampato integrale	HDPE	✓	–	Nero
	7660387	–	30P33. Stantuffo 26ml con tappo stampato integrale	HDPE	✓	–	Blu

SIRINGHE FAI DA TE 28mL

	Cod. art	Volume Utilizzabile	Descrizione	Materiale	1:1	2:1	Colore
	7661073	28mL	28B23. Siringa doppia 14ml x 14ml con punta di tipo break-off che rende superfluo il taglio. Lo stantuffo include un tappo stampato integrale per risigillare l'ugello.	PP	✓	–	Trasparente
	7660869	–	30P23. Stantuffo 28ml con tappo stampato integrale	HDPE	✓	–	Nero
	7661129	–	30P23. Stantuffo 28ml con tappo stampato integrale	HDPE	✓	–	Grigio

SIRINGHE FAI DA TE 30mL

	Cod. art	Volume Utilizzabile	Descrizione	Materiale	1:1	2:1	Colore
	7660377	30mL	30B33. Siringa doppia 15ml x 15ml con punta di tipo cut-off. La punta di tipo cut-off è dotata di due orifizi (grande o piccolo). Lo stantuffo include un tappo stampato integrale per risigillare l'ugello.	PP	✓	–	Trasparente
	Nota: Il cod. 7660377 (30B33) utilizza gli stantuffi 30P33 come quelli da 26ml.						
	7661093*	30mL	30B43. Siringa doppia 15ml x 15ml con punta di tipo break-off Le opzioni dello stantuffo includono un tappo stampato integrale o un tappo separato.	PP	✓	–	Trasparente
	7661230	–	30P43. Stantuffo 30ml	HDPE	✓	–	Bianco
	7661247	–	30P43. Stantuffo 30ml	HDPE	✓	–	Nero
	7661322*	30mL	30B44. Siringa doppia 20ml x 10ml con punta di tipo break-off Le opzioni dello stantuffo includono un tappo stampato integrale o un tappo separato.	PP	–	✓	Trasparente
	7661337	–	30P44. Stantuffo 30ml 2:1	HDPE	–	✓	Bianco

*Mixer compatibile

MISCELATORI FAI DA TE

In vendita singolarmente.

Ago OUTLET

USCITA SMUSSATA

	Cod. art	N. elementi miscelatori	Diametro interno ID (in/mm)	Uscita Alloggiamento	Compatibile con (mL)	Volume trattenuto (mL)	Elemento / Alloggiamento
	7660255	8	0.12 / 3.0	Smussata	4, 6, 14 ml	0.4	PP / MDPE
	7661348	16	0.18 / 4.6	Smussata	4, 6, 14 ml	0.6	PP / MDPE

Opzioni di Uscita Siringa “Fai Da Te”

Possibilità di scegliere fra tre opzioni:

- Le uscite della siringa fai da te E-Z SNIP™ sono pre-incise; usare le forbici per una rimozione precisa
- Le uscite della siringa fai da te di tipo break-off possono essere semplicemente svitate a mano
- Le uscite della siringa fai da te a estremità aperta costituiscono l'opzione più economica



Siringa fai da te E-Z SNIP



Siringa fai da te break-off



Siringa fai da te a estremità aperta



EFD

EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nordsonefd.com/it.

Italia

+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v112124