

精密ディスペンサー セレクションガイド

仕様		卓上型ディスペンサー				
						
		UltimusPlus™ I / II	Ultimus™ V	Ultimus I / II	Performus™ X100 / X15	Performus I
一般情報	タイプ	エアー式	エアー式	エアー式	エアー式	エアー式
	推奨液剤	全液剤に対応可 / 低粘度液剤	全液剤に対応可	全液剤に対応可 / 低粘度液剤	全液剤に対応可 / 低粘度液剤	全液剤に対応可
	エア圧範囲	0.7–7.0 bar (10–100 psi) / 0–1.0 bar (0.3–15 psi)	0–7.0 bar (0–100 psi)	0–7.0 bar (0–100 psi) / 0–1.0 bar (0–15 psi)	0–7.0 bar (0–100 psi) / 0–1.0 bar (0–15 psi)	0–7.0 bar (0–100 psi)
	タイマー設定	0-999.9999 sec	9.9999 sec	0-999.9999 sec	0-99.9 sec	—
	品質保証期間	5 年 ¹	1 年	5 年 ¹	2 年	1 年
機能	連続吐出モード	✓	✓	✓	✓	✓
	ティーチモード	✓	✓	✓	✓	—
	時間モード	✓	✓	✓	✓	—
表示	ディスプレイ	タッチスクリーン	LCD	LCD	—	—
	エア圧 / 吐出時間	✓	✓	✓	✓	アナログ
	バキューム圧デジタル表示	✓	✓	✓	アナログ	アナログ
	多言語表示	✓	✓	✓	—	—
オペレーター ロックアウト	時間/圧力 ロックアウト	全パラメーター	時間と圧力	時間	—	—
プログラミング	複数サイクル	MultiShot ²	Auto Sequence ³	—	—	—
	プログラム数	16 (時間, 圧力, バキューム圧, バーコード)	400 (時間, 圧力, バキューム圧)	16 (時間)	—	—
I/O 接続	イニシャルシグナル	✓	✓	✓	✓	—
	サイクル時の フィードバック回路	✓	✓	✓	✓	—
	RS-232	—	✓	—	—	—
	Ethernet	✓ ⁴	—	—	—	—

¹ アジア圏では2年間

² MultiShotは、フットペダルを1回踏むだけで複数ショットの塗布が可能な機能です

³ プログラムメモリーは液剤の粘度が変わると自動的に塗布パラメーター調節される機能です

⁴ UltimusPlusは、NXプロトコル経由のコンピューターもしくはPLCを介した遠隔操作が可能です

✓ 適用 | — 適用外

